


Csatlakozó kábel KDI-SB202-BU25

Cikkszám: 30437

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Üzemi feszültségtartomány AC | ≤ 300 V |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél | -10 ... 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -30 ... 80 °C |
| Gyártmány súlya | 210 g |
| Elektromos csatlakozás | Egyenes aljzat/könyök aljzat M12x1 / Sub-D 5 sarkú/25 sarkú |
| Kábelszerkezet | 4 x 0,14 mm ² |
| Kábel átmérő | 4.5 ... 6.5 mm |
| Kábelhossz | 5 m |
| Felfogási mód | hollandi anyával Clip |
| Anyag információ, hollandi anya | Sárgaréz nikkelezett |
| Anyag információ, ház | PBT |
| Anyag információ, kábelköpeny | PUR |
| Anyag információ: krimp csatlakozók | Réz ötvözet aranyozott |