



közelítéskapcsoló SMEO-1-LED-24-B

Cikkszám: 30459

FESTO

Reed relével és világító dióddal, felfogó készlet nélkül.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	tömb konstrukció
Engedély	RCM Mark
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Mért érték	Pozíció
Mérési elv	mágneses Reed
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Ismétlési pontosság	0.2 mm
Kapcsoló kimenet	érintkezőkhöz rendelt bipoláris
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Bekapcsolási idő	≤ 0.5 ms
Max.kapcsolási frekvencia	500 Hz
Max.kimeneti áram	1 A
Max.kapcsolási teljesítmény, AC	27 VA
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	27 W
Rövidzár védett	nem
Túlterhelés állóság	nincs
Üzemi feszültségtartomány AC	12 ... 27 V
Üzemi feszültségtartomány DC	12 ... 27 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	nem
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	3
Csatlakozó, kimeneti irány	hosszában
Kábelhossz	2.5 m
A kábelköpeny színe	szürke
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Felfogási mód	tartozékokkal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	85 g
Ház színe	fekete
Material housing	Epoxigyanta PET erősítésű Acél
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
Védettség	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L