

# vakdugó B-M3-S9

Cikkszám: 30979

★ Sztenderd termék program

DIN 908 szerint, tömítő gyűrűvel.

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Csomagolási egység	10
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Névleges meghúzási nyomaték	0.48 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 55 %
Gyártmány súlya	1 g
Felfogási mód	External hex A/F 4.5 Slot 0.8 mm
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: M3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material blanking plug	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material o-ring	Rozsdamentes acél NBR