


csapágybak LBG-100

Cikkszám: 31766

FESTO

SSNG lengőkarimával vagy SGS csuklófejjel történő
gömbcsapágyazáshoz, DNGU, DNG, DNC hengereknél.
vagy

SSNG lengőkarimával vagy SGS csuklófejjel történő
gömbcsapágyazáshoz, AEN, ADN, ADNP hengereknél.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Méret | 100 |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F5 |
| Környezeti hőmérséklet | -40 ... 150 °C |
| Gyártmány súlya | 1,375 g |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material mounting | Gömbgrafitos öntvény |
| Material mounting pin | Edzett acél |
| Material lock | Rugóacél |