

vezetőegység EAGF-P1-KF-25-100


Cikkszám: 3192945

Kifutó termék

FESTO

[EPCO elektromos hengerhez.](#)

[Kifutó típus. 2025-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Löklet	100 mm
Holtjáték	0 µm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek
Konstrukciós felépítés	Vezeték
Max. gyorsulás	25 m/s ²
Max.sebesség	1 m/s
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Max.erő, Fy	320 N
Max. erő Fy statikus	415 N
Max.erő, Fz	320 N
Max. erő Fz statikus	415 N
Max. Mx nyomaték	15 Nm
Max.nyomaték, Mx, statikus	19 Nm
Max. My nyomaték	10 Nm
Max.nyomaték, My, statikus	12 Nm
Max. Mz nyomaték	10 Nm
Max.nyomaték, Mz, statikus	12 Nm
Tolóerő	4 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	300 g
Alapsúly 0 mm löketnél	1,080 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	12 g 12 g
A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löket esetén	30 mm
Ráhagyás a mozgatott tömeg súlypontjához 10 mm löketenként	4.5 mm
Felfogási mód	belső menettel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of guide component	Nemesíthető acél keménykrómozott
Material housing	Alumínium ötvözet eloxált
Material yoke plate	Alumínium ötvözet eloxált