



szánegység SPZ-16-40-P-A

Cikkszám: 32721

Kifutó termék

FESTO

2 dugattyúrúddal (TWIN szánnal), érintés mentes helyzetérzékeléshez
Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	40 mm
Állítható véghelyzet tartomány/hossz	10 mm
Dugattyú átmérő	16 mm
Meghajtó egység üzemmódja	Szán
Csillapítás	P csillapítás fém fix ütközővel
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	siklócsapágy
Konstrukciós felépítés	Vezeték
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	180 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	180 N
Pneumatikus csatlakozás	M5
Material cover	Alumínium ötvözet
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium ötvözet
Material piston rod	erősen ötvözött acél, rozsdamentes