

lineáris egység SLM-12- -KF-A

Cikkszám: 32781

FESTO

A központosító csapok vagy központosító hüvelyek a szállítási terjedelemben vannak: a lineáris egység tartalmazza ezeket. A SIEN-... kapcsolót a PV, PH, NV, NH rendelési kóddal az építőszeletrényből lehet rendelni. Pótkatrészként is rendelhető.



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függnnek.

Jellemző	Érték
Löklet	10 ... 500 mm
Dugattyú átmérő	12 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon Lökéscsillapító, kemény karakterisztika
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz induktív érzékelőhöz
Változatok	alapkivitel
Operating pressure MPa	0.7 MPa
Üzemi nyomás	7 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	68 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	68 N
Mozgatott tömeg	620 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	10 g
Alapsúly 0 mm löketnél	1,110 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	10 g
Pneumatikus csatlakozás	M5
Material cover	Alumínium
Material seals	PA TPE-U(PU)
Material housing	Alumínium