


# lineáris egység SLM-40- -KF-A

Cikkszám: 32786

FESTO

A központosító csapok vagy központosító hüvelyek a szállítási terjedelemben vannak: a lineáris egység tartalmazza ezeket. A SIEN-... kapcsolót a PV, PH, NV, NH rendelési kóddal az építőszekrényből lehet rendelni. Pótalkatrészként is rendelhető.



Minta ábrázolás

## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függnnek.

Jellemző	Érték
Löklet	10 ... 1,500 mm
Dugattyú átmérő	40 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon Lökéscsillapító, kemény karakterisztika
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz induktív érzékelőhöz
Változatok	alapkivitel üreges vezetőcsap üreges vezetőcsap és fordító lap
Operating pressure MPa	0.7 MPa
Üzemi nyomás	7 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	754 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	754 N
Mozgatott tömeg	5,080 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	85 g
Alapsúly 0 mm löketnél	9,550 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	85 g
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Material cover	Alumínium
Material seals	PA TPE-U(PU)
Material housing	Alumínium