

Talpas felerősítés HNG-80


Cikkszám: 32951

Kifutó termék

FESTO

[DNG, DNGU hengerekhez.](#)

[Kifutó típus. 2015-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	80
A következő szabványon alapul:	ISO 15552 (eddig VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 is)
A következő szabványnak felel meg:	ISO 15552 (eddig VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 is)
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 150 °C
Gyártmány súlya	1,080 g
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, felfogás	Acél Horganyzott
Anyag információ: csavarok	Acél Horganyzott