


motor karima EAMF-A-38D-87A

Cikkszám: 3319868

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	440 g
Interfész kód, motor In	87A
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	38D
Anyag megjegyzés	RoHS konform