


menesztő FKG-20-B

Cikkszám: 33339

FESTO

a billenő nyomatékok kiküszöbölésére a DGO lineáris hajtóművön és a párhuzamosan vezetett terhelés egytengelyűségi hibák kiegyenlítéséhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	20
Sugárirányú eltérés +/-	1 mm
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 120 °C
Hosszú idejű maximális megengedett terhelés az erő irányában +/-	350 N
Gyártmány súlya	302 g
Material of moment compensator	Anodised wrought aluminium alloy Horganyzott acél
Material clevis	Acél Horganyzott
Material slip piece	Sárgaréz