


# vezetőegység FEN-12/16- -KF

Cikkszám: 33481

FESTO

golyóscsapágyas vezetékkel, elfordulás elleni biztosítást garantál,  
nagy vezetési pontosságot nyújt.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12/16
Löklet	1 ... 200 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezeték
Konstruktív felépítés	Vezeték
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Max.erő, Fy	520 N
Max. erő Fy statikus	830 N
Max.erő, Fz	520 N
Max. erő Fz statikus	830 N
Max. Mx nyomaték	12 Nm
Max.nyomaték, Mx, statikus	20 Nm
Max. My nyomaték	7 Nm
Max.nyomaték, My, statikus	12 Nm
Max. Mz nyomaték	7 Nm
Max.nyomaték, Mz, statikus	12 Nm
Tolóerő	15 N
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	12 g
Alapsúly 0 mm löketnél	429 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	12 g
A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löket esetén	40 mm
Ráhagyás a mozgatott tömeg súlypontjához 10 mm löketenként	4.9 mm
Felfogási mód	belső menettel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of guide component	Nemesíthető acél
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy