

Vezetőegység FEN-32- -KF

Cikkszám: 33484

FESTO

Kifutó típus. 2008-ig szállítható



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Löklet	10 ... 500 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezeték
Konstruktív felépítés	Vezeték
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Tolóerő	15 N
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	18 g
Alapsúly 0 mm löketnél	1,530 g
Felfogási mód	belső menettel
Anyag információ, vezető elemek	Nemesíthető acél
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet eloxált