

Vezetőegység FEN-63- -KF

Cikkszám: 33487

FESTO

Kifutó típus. 2008-ig szállítható



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	63
Löklet	10 ... 500 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezeték
Konstruktív felépítés	Vezeték
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Tolóerő	15 N
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	50 g
Alapsúly 0 mm löketnél	5,410 g
Felfogási mód	belső menettel
Anyag információ, vezető elemek	Nemesíthető acél
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet eloxált