

# csatlakozó

## EAMD-67-51-19-32X32-U

Cikkszám: 3398671

FESTO

olyan hajtómű elem, amelyik a léptető- vagy a szervomotor mozgási energiáját átviszi.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	19 mm
Felfogó átmérő 2	32 mm
Méret	67
Névleges hossz	51 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	374 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgató nyomaték	113 Nm
Gyártmány súlya	745 g
Anyag megjelölés	RoHS konform