



VAGY tag OS-1/2

Cikkszám: 3427

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	VAGY funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/2
Felfogási mód	átmenő furattal
Normál névleges átáramlás	5,000 l/min
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Névleges méret	12 mm
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/2
Anyag megjegyzés	RoHS konform