

Lengőkarima SSNG-63

Cikkszám: 34294


Kifutó termék

FESTO

[gömcsapágyazással,](#)

DNG, DNGU hengerekhez, alkalmazható csapágybak: LBG.

Kifutó típus. 2015-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	63
A következő szabványnak felel meg:	ISO 15552 (eddig VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 is)
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 150 °C
Gyártmány súlya	565 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, felfogás	Gömbgrafitos öntvény
Anyag információ Lengőcsapágy	Acél PTFE
Anyag információ: csavarok	Acél Horganyzott