



időkésleltető szelep VZA-3-1/4

Cikkszám: 3434

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Normál névleges átáramlás	600 l/min
Beállítható késleltetési idő	0 ... 30 s
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás	G1/8 G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform