


# Csatlakozó dugó kábellel

## KMY-1-24-0,5

Cikkszám: 34347

FESTO

JMYH, MYH, MOYH, JMZH, MZH, MOZH mágnesszelepekhez.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Környezeti hőmérséklet	5 ... 50 °C
Kábelhossz	0.5 m
Anyag információ, ház	PA POM
Anyag információ, kábelköpeny	PVC
Anyag információ: krimp csatlakozók	bronz