


vezetőegység FENG-32- -GF

Cikkszám: 34481

FESTO

síklócsapágyas vezetékkel, elfordulás elleni biztosítást garantál, nagy vezetési pontosságot nyújt.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Löklet	10 ... 500 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	síklócsapágy
Konstruktív felépítés	Vezeték
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Tolóerő	30 N
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	17 g
Alapsúly 0 mm löketnél	1,570 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	17 g
A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löket esetén	43 mm
Ráhagyás a mozgatott tömeg súlypontjához 10 mm löketenként	4.5 mm
Felfogási mód	belső menettel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of guide component	erősen ötvözött acél
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy