

# vezetőegység FENG-32-320-KF

Cikkszám: 34497

FESTO

golyóscsapágyas vezetékkel, elfordulás elleni biztosítást garantál,  
nagy vezetési pontosságot nyújt.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Löklet	320 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezeték
Konstruktív felépítés	Vezeték
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Max.erő, Fy	750 N
Max. erő Fy statikus	1,020 N
Max.erő, Fz	750 N
Max. erő Fz statikus	1,020 N
Max. Mx nyomaték	28 Nm
Max.nyomaték, Mx, statikus	38 Nm
Max. My nyomaték	34 Nm
Max.nyomaték, My, statikus	46 Nm
Max. Mz nyomaték	34 Nm
Max.nyomaték, Mz, statikus	46 Nm
Tolóerő	15 N
Gyártmány súlya	2,106 g
Felfogási mód	belső menettel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of guide component	Nemesíthető acél
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy