

# vezetőegység FENG-40-320-KF

Cikkszám: 34504

FESTO

golyóscsapágyas vezetékkel, elfordulás elleni biztosítást garantál,  
nagy vezetési pontosságot nyújt.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Löklet	320 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezeték
Konstruktív felépítés	Vezeték
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Max.erő, Fy	1,000 N
Max. erő Fy statikus	1,260 N
Max.erő, Fz	1,000 N
Max. erő Fz statikus	1,260 N
Max. Mx nyomaték	44 Nm
Max.nyomaték, Mx, statikus	55 Nm
Max. My nyomaték	52 Nm
Max.nyomaték, My, statikus	65 Nm
Max. Mz nyomaték	52 Nm
Max.nyomaték, Mz, statikus	65 Nm
Tolóerő	15 N
Gyártmány súlya	3,394 g
Felfogási mód	belső menettel
Anyag megjelölés	RoHS konform
Material of guide component	Nemesíthető acél
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy