

# vezetőegység FENG-63-250-KF

Cikkszám: 34517

FESTO

golyóscsapágyas vezetékkel, elfordulás elleni biztosítást garantál,  
nagy vezetési pontosságot nyújt.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	63
Löklet	250 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezeték
Konstruktív felépítés	Vezeték
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Max.erő, Fy	1,260 N
Max. erő Fy statikus	1,600 N
Max.erő, Fz	1,260 N
Max. erő Fz statikus	1,600 N
Max. Mx nyomaték	75 Nm
Max.nyomaték, Mx, statikus	95 Nm
Max. My nyomaték	90 Nm
Max.nyomaték, My, statikus	115 Nm
Max. Mz nyomaték	90 Nm
Max.nyomaték, Mz, statikus	115 Nm
Tolóerő	15 N
Gyártmány súlya	6,635 g
Felfogási mód	belső menettel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of guide component	Nemesíthető acél
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy