

vezetőegység FENG-80-320-KF

Cikkszám: 34526

FESTO

golyóscsapágyas vezetékkel, elfordulás elleni biztosítást garantál,
nagy vezetési pontosságot nyújt.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	80
Löklet	320 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezeték
Konstruktív felépítés	Vezeték
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Max.erő, Fy	2,300 N
Max. erő Fy statikus	3,120 N
Max.erő, Fz	2,300 N
Max. erő Fz statikus	3,120 N
Max. Mx nyomaték	170 Nm
Max.nyomaték, Mx, statikus	231 Nm
Max. My nyomaték	191 Nm
Max.nyomaték, My, statikus	259 Nm
Max. Mz nyomaték	191 Nm
Max.nyomaték, Mz, statikus	259 Nm
Tolóerő	40 N
Gyártmány súlya	12,894 g
Felfogási mód	belső menettel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of guide component	Nemesíthető acél
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Nemesíthető acél