

vezetőegység FENG-100-400-KF

Cikkszám: 34535

FESTO

golyóscsapágyas vezetékkel, elfordulás elleni biztosítást garantál,
nagy vezetési pontosságot nyújt.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	100
Löklet	400 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezeték
Konstruktív felépítés	Vezeték
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Max.erő, Fy	2,300 N
Max. erő Fy statikus	3,120 N
Max.erő, Fz	2,300 N
Max. erő Fz statikus	3,120 N
Max. Mx nyomaték	198 Nm
Max.nyomaték, Mx, statikus	268 Nm
Max. My nyomaték	197 Nm
Max.nyomaték, My, statikus	267 Nm
Max. Mz nyomaték	197 Nm
Max.nyomaték, Mz, statikus	267 Nm
Tolóerő	40 N
Gyártmány súlya	16,070 g
Felfogási mód	belső menettel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of guide component	Nemesíthető acél
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Nemesíthető acél