



Kétkezes vezérlőtömb

ZSB-1/8

Cikkszám: 3527

FESTO

Biztonsági elem kétkezes működtetéssel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	4 mm
Működtetés fajtája	pneumatikus
Konstruktív felépítés	Ülékes szelep visszaállító rugóval
Üzemi nyomás	3 ... 8 bar
Normál névleges átáramlás	50 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU gépek irányelv szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	490 g
Felfogási mód	átmenő furattal belső menettel választható/egyéb
12 vezérlő segédlevegő csatlakozás	G1/8
14 vezérlő segédlevegő csatlakozás	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 4	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 5	G1/8
Anyag információ, fedél	Alumínium présöntvény
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet eloxált