


# mágnestekercs

## VACC-S18-120-K4-7-EX4ME

Cikkszám: 3536573

FESTO

for armature system F10, metric cable connector, 48 V DC, encapsulation, enhanced safety.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés fajtája	elektromos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Ciklusidő	100 %
Szigetelőanyag osztály	H
Tekercs jellemző	48 V DC: 12 W
Megengedett feszültség ingadozás	-15 % / +10 %
ATEX-kategória Gáz	II 2G
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex e mb II T4
ATEX-kategória Por	II 2D
Gyújtószikra védelem típusa Por	Ex tD A21 IP65 T130°C
Robbanásvédelem tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (KR) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (KR)
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	T4, T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Tanúsítványt kiállító hely	INMETRO TÜV 12.1946X KGS 16-GA4BO-0755X KGS 16-GA4BO-0756X NEPSI GYJ17.1237X PTB 08 ATEX 2033 X
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
Védettség	IP65
Gyártmány súlya	580 g
Elektromos csatlakozás	Kapocsdobozok, kábelbevezetés menete M20x1,5
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform
Material solenoid coil	PA Acél