


vákuum szívókorong VASB-15-1/8-NBR

Cikkszám: 35411

FESTO

OL tömítő gyűrűvel.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------------|--|
| Névleges méret | 3 mm |
| Szívókorong átmérő | 15 mm |
| Hatékony szívóátmérő | 12 mm |
| Csatlakozási helyzet | fent |
| Szívókorong alak | kerek harmonika, 1,5-szeres |
| Operating pressure MPa | -0.095 ... 0 MPa |
| Üzemi nyomás | -0.95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13.775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -0.07 MPa |
| Névleges üzemi nyomás | -0.7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10.15 psi |
| Üzemi közeg | atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 80 °C |
| Leszakító erői 70 % vákuumnál | 7.9 N |
| Tartó erő névleges üzemi nyomásnál | 7.9 N |
| Felfogó menet | G1/8 |
| Szívókorong felfogás | G 1/8 |
| Vákuum csatlakozás | G1/8 |
| Szín | fekete |
| Shore keménység | 60 +/- 5 |
| Material of threaded plug | Sárgaréz |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material suction cup | NBR |