

vákuumgenerátor VAD-ME-3/8

Cikkszám: 35556



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

beépített mágnesszeleppel.

Ajánlatos olajozatlan sűrített levegőt használni.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret, Laval fúvóka	2 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Ejektorkarakterisztika	nagy vákuum
Integrált funkció	Bekapcsoló szelep, elektromos
Konstruktív felépítés	T alak
Üzemi nyomás	1.5 ... 8 bar
Max.vákuum	85 %
Ciklusidő	100 %
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Közeg hőmérséklet	0 ... 40 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	0 ... 40 °C
Gyártmány súlya	242 g
Elektromos csatlakozás	Csatlakozó
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Vákuum csatlakozás	G3/8
Material housing	Alumínium