


csatlakozó kábel

NEBV-B2W3-K-0.6-N-M12W3

Cikkszám: 3579464

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Engedély	c CSA us (OL)
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
Gyártmány súlya	100 g
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Ferde
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Plug pattern type B to industry standard, 11 mm
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	3
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	3
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	mágnesszelepre, M3 központi csavarral
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, alak	kerek
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Csatlakozó
2. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Ferde
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M12x1, A kódolt az EN 61076-2-101 szerint
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	5
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	3
2. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Csavarreteszelés hatlapúval (SW13)
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 110 V
Névleges üzemi feszültség, DC	110 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 110 V
Névleges üzemi feszültség, AC	110 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	1 A
Lökőfeszültség-szilárdság	1.5 kV
Védővezető csatlakozás	rendelhető
Kábelhossz	0.6 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Vezeték vizsgálati feltételek	Vizsgálati feltételek külön kérésre
Kábel átmérő	5.9 mm
Kábel átmérő tűrése	± 0,3 mm
Kábelszerkezet	3x0,75
Védettség	IP67
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szertelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-25 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
A kábelköpeny színe	szürke

Jellemző	Érték
Material housing	TPE-U(PUR)
Ház színe	fekete
Material of union nut	Horgany présöntvény nikkelezett
Material insulation	PP