


# csőcsatlakozás

## N-3/4-P-19

Cikkszám: 3613

FESTO

tömítő gyűrűvel.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	16.5 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	tömítő gyűrű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukció	Egyenes alak
Csomagolási egység	1
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	40 Nm
Gyártmány súlya	33.61 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: G3/4
Pneumatikus csatlakozás 2	Tömlőhöz, 19 mm belső átmérő
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium, eloxált