

közelítéskapcsoló SMEO-4U-K-LED-24



Cikkszám: 36198

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Reed relével és világító dióddal, felfogó készlet nélkül.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	kerek
Engedély	RCM Mark
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Mérési elv	mágneses Reed
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Ismétlési pontosság	0.2 mm
Kapcsoló kimenet	érintkezőkhöz rendelt bipoláris
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Bekapcsolási idő	≤ 0.5 ms
Kikapcsolási idő	0.03 ms
Max.kapcsolási frekvencia	800 Hz
Max.kimeneti áram	500 mA
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	10 W
Induktív védőkapcsolás	MZ, MY, ME tekercsekhez illeszkedő
Rövidzár védett	nem
Üzemi feszültségtartomány DC	12 ... 27 V
Maradó hullámosság	10 %
Polaritás felcserélése elleni védelem	nem
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	3
Csatlakozó, kimeneti irány	hosszában
Kábelhossz	2.5 m
A kábelköpeny színe	szürke
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Felfogási mód	tartozékokkal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	70 g
Material housing	PET
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötégnél	-5 ... 60 °C
Védettség	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L