


# axiális készlet EAMM-A-S48-55A-G2

Cikkszám: 3637961

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	12.5 Nm
Gyártmány súlya	370 g
Csatlakozófelület, szabályozó	S48
Interfészkód, motor In	55A
Anyag megjegyzés	RoHS konform