


axiális készlet EAMM-A-S38-40P-G2

Cikkszám: 3637972

★ Sztenderd termék program

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------|----------------|
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 95 % |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Átvihető forgató nyomaték | 6.5 Nm |
| Gyártmány súlya | 280 g |
| Csatlakozófelület, szabályozó | S38 |
| Interfészkód, motor In | 40P |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |