

# csőkötegelő spirál PKB-50-BL

Cikkszám: 3656

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                            | Érték   |
|-------------------------------------|---|
| Méret                               | For tube bundle diameter max. 50 mm   |
| Külső átmérő                        | 6 mm  |
| Belső átmérő                        | 4 mm  |
| Használati útmutató                 | 12 tubes with an outside diameter of 12 mm<br>28 tubes with an outside diameter of 8 mm<br>50 tubes with an outside diameter of 6 mm<br>60 tubes with an outside diameter of 4 mm |
| Tube length                         | 50 m  |
| PWIS conformity                     | VDMA24364-B2-L  |
| Gyártmány súlya a hosszától függően | 0.0146 kg/m   |
| Szín                                | kék   |
| Anyag megjegyzés                    | RoHS konform  |
| Material tubing                     | PE  |