


axiális készlet

EAMM-A-L95-190A-G2

Cikkszám: 3659562

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	192 Nm
Gyártmány súlya	4,900 g
Csatlakozófelület, szabályozó	L95
Interfészkód, motor In	190A
Anyag megjegyzés	RoHS konform