


visszacsapó szelep H-M5

Cikkszám: 3671

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	M5
Pneumatikus csatlakozás 2	M5
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Normál névleges átáramlás	115 l/min
Operating pressure MPa	0.04 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	0.4 ... 8 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Material housing	Sárgaréz
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR