


csatlakozó kábel

NEBV-B2W3F-P-K-0.3-N-M12W3

Cikkszám: 3679773

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Engedély | c CSA us (OL) |
| Kapcsolási állapot jelző | LED, sárga |
| Kiegészítő funkciók | Védőkapcsolás |
| Vezetékmegnevezés | Táblatartó nélkül |
| Gyártmány súlya | 60 g |
| 1. elektromos csatlakozás, funkció | Terepi készülék felőli oldal |
| 1. elektromos csatlakozás, alak | sarkos |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus | aljzat |
| 1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet | Ferde |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika | Plug pattern type B to industry standard, 11 mm |
| 1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma | 3 |
| 1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 3 |
| 1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus | mágnesszelepre, M3 központi csavarral |
| 2. elektromos csatlakozás, funkció | Vezérlőoldal |
| 2. elektromos csatlakozás, alak | kerek |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus | Csatlakozó |
| 2. elektromos csatlakozás, kábelkimenet | Ferde |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika | M12x1, A kódolt az EN 61076-2-101 szerint |
| 2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma | 5 |
| 2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 3 |
| 2. elektromos csatlakozás, rögzítési típus | Csavarreteszelés hatlapúval (SW13) |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 18 ... 30 V |
| Névleges üzemi feszültség, DC | 24 V |
| Üzemi feszültségtartomány AC | 18 ... 30 V |
| Névleges üzemi feszültség, AC | 24 V |
| Elfogadható áramerhelés 40°C-on | 4 A |
| Lökőfeszültség-szilárdság | 0.8 kV |
| Védővezető csatlakozás | rendelhető |
| Kábelhossz | 0.3 m |
| Vezetési tulajdonság | Standard |
| Vezeték vizsgálati feltételek | Vizsgálati feltételek külön kérésre |
| Kábel átmérő | 5.9 mm |
| Kábel átmérő tűrése | ± 0,3 mm |
| Kábelszerkezet | 3x0,75 |
| Védettség | IP67 |
| Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés | szereelt állapotban |
| Környezeti hőmérséklet | -25 ... 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél | -25 ... 80 °C |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Szennyeződés foka | 3 |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| A kábelköpeny színe | szürke |

| Jellemző | Érték |
|-----------------------|------------------------------------|
| Material housing | TPE-U(PUR) |
| Ház színe | fekete |
| Material of union nut | Horgany présöntvény nikkelezett |
| Material insulation | PP |