



PE átalakító PE-1000

Cikkszám: 3719

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-1
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Mért érték	Relatív nyomás
Mérési eljárás	Pneumatikus-elektromos nyomásátalakító
Operating pressure MPa	0 ... 0.1 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 1 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Kapcsoló kimenet	érintkező típus
Kapcsolási funkció	Küszöbérték fix hiszterézissel
Kapcsoló elem funkció	Váltó kapcsoló
Bekapcsolási pont	0.05 bar
Kikapcsolási pont	0.05 bar
Max.kapcsolási kimenő feszültség, AC	250 V
Max.kapcsolási kimenő feszültség, DC	250 V
Felhasználási kategória: induktív terheléshez	AC-14 DC-13
Felhasználási kategória: ohmikus terheléshez	AC-12 DC-12
Elektromos csatlakozás	4 eres Kábel
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
Kábelhossz	1 m
Material cable sheath	PVC
Felfogási mód	átmenő furattal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pneumatikus csatlakozás	M5
Gyártmány súlya	230 g
Material housing	Alumínium présöntvény Alumínium, eloxált
Beállítási lehetőségek	fixen beállítva
Védettség	IP62
Szigetelési feszültség	2 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Szennyeződés foka	3