


fojtó-visszacsapó szelep GR-1/2

Cikkszám: 3720

FESTO

Egyik irányban beállítható átáramlási mennyiség.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/2
Beállító elem	Recés csavar
Felfogási mód	átmenő furattal
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	1,620 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	2760 l/min
Üzemi nyomás	0.1 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 75 °C
Material housing	Horgany présöntvény
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-20 ... 75 °C
Gyártmány súlya	517 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material adjusting screw	Sárgaréz