


tengelykapcsoló ház EAMK-A-E17-15

Cikkszám: 3780303

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	48 mm
Felfogó átmérő 2	48 mm
Névleges hossz	29.2 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
Környezeti hőmérséklet	10 ... 40 °C
Gyártmány súlya	240 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform