


Adaptív megfogóujj DHAS-GF-60-U-BU

Cikkszám: 3998967

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	60
Beépítési helyzet	tetszőleges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	10 ... 50 °C
Gyártmány súlya	7 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material clamp jaws	TPE-U(PU)