

# gyorscsatlakozó aljzat KD5-1/2-I


Cikkszám: 4088

Kifutó termék

[önzáró](#)

[Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	13 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0 ... 12 bar
Normál névleges átáramlás	1,872 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Névleges meghúzási nyomaték	32.5 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Gyártmány súlya	413 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Belső menet: G1/2