

# csatlakozó dugó KS5-N-13


Cikkszám: 4089

Kifutó termék

FESTO

[önbeálló csőcsatlakozásokhoz.](#)

[Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	11 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0 ... 12 bar
Normál névleges átfolyás	1,710 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	256 g
Pneumatikus csatlakozás 1	N-13