

# Flexopneu-cső PX-6

Cikkszám: 4094

FESTO

Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	9 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	30 mm
Belső átmérő	6 mm
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	0 ... 12 bar
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Gyártmány súlya a hosszától függően	0.14 kg/m
Szín	ezüst
Shore keménység	75 +/- 5
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Anyag információ, cső	NBR