

csatlakozó dugó KS5-CK-13


Cikkszám: 4096

Kifutó termék

FESTO

[önbeálló csőcsatlakozásokhoz.](#)

[Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	11.7 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0 ... 12 bar
Normál névleges átáramlás	2,043 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	251 g
Pneumatikus csatlakozás 1	CK-13