



# pneumatikus szelep

## VL/O-3-PK-3

Cikkszám: 4233

FESTO

a csatlakozók bekötése szerint alaphelyzetben nyitott vagy zárt.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 nyitott monostabil
Normál névleges átáramlás	100 l/min
Üzemi nyomás	0 ... 8 bar
Konstruktív felépítés	Tányéros ülék
Névleges méret	2.5 mm
Kapcsolási idő ki	50 ms
Kapcsolási idő be	12 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vezérlő közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	110 g
Felfogási mód	csatlakozólapra szerelő keretre átmenő furattal választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	PK-3
Pneumatikus csatlakozás 4	PK-3
Pneumatikus csatlakozás 5	PK-3
Material of connecting plate	Sárgaréz PPS erősítésű
Material seals	NBR
Material housing	Műanyag Horgany présöntvény