



# nyomógombos szelep

## F-3-M5

Cikkszám: 4452

FESTO

Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil
Normál névleges átáramlás	80 l/min
Üzemi nyomás	-0.9 ... 8 bar
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Vezérlési fajta	közvetlen
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	235 g
Pneumatikus csatlakozás 1	M5
Pneumatikus csatlakozás 2	M5
Pneumatikus csatlakozás 3	M5