



szelep

VOFC-L-M52-M-FG14-F19

Cikkszám: 4514923

FESTO

5/2 monostable, F19 armature system, NAMUR.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	5/2 monostabil
Működtetés fajtája	elektromos
Méret	40 mm
Normál névleges átáramlás	1,030 l/min
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	2.5 ... 8 bar
Konstrukciós felépítés	Körtolattyú
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Védettség	IP65
Névleges méret	6 mm
Tömítési elv	lágý
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kézi segédműködtetés	nincs
Vezérlési fajta	elővezérelt
Vezérlő levegő ellátás	belső
Áramlási irány	nem visszafordítható
Az integrált biztonság elvárt szintje (SIL)	Product can be used in SRP/CS up to SIL 2 (high demand) A terméket SRP/CS-ben SIL 2 Low Demand-ig lehet alkalmazni
Átáramlás Kv nyomás alá helyezés	1.08 m ³ /h
Átáramlás Kv lefúvás	1.08 m ³ /h
Normál névleges átáramlás 2-3	978 l/min
Kapcsolási idő ki	22 ms
Kapcsolási idő be	26 ms
Üzemi közeg	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Közeg hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Gyártmány súlya	520 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	Karima 1/4 NAMUR furatkép
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 4	Karima 1/4 NAMUR furatkép
Pneumatikus csatlakozás 5	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium, ematal bevonatos