



billenőkaros szelep

H-5/3-1/4

Cikkszám: 4577

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	5/3 zárt
Működtetés fajtája	kézi
Normál névleges átáramlás	680 l/min
Operating pressure MPa	0.2 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	2 ... 10 bar
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Névleges méret	7 mm
Tömítési elv	lágý
Vezérlési fajta	elővezérelt
Áramlási irány	nem visszafordítható
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	1,060 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4